

Fija aro selectif

PA620TM - PA620TA - PA620TV - PA620TAZ



110L

Otros productos / Autres produits / Other products / Outros produto:



PA620




PA620T

Variantes / Variantes / Alternatives / Variações



PA620M - PA620V - PA620AZ - PA620A



Ref.		Ø A	B	H	H1
PA620A	RAL1021	110L. 435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620AZ	RAL5012	110L. 435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620V	RAL6029	110L. 435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620M	RAL8024	110L. 435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620TA	RAL1021	110L. 435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TAZ	RAL5012	110L. 435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TV	RAL6029	110L. 435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TM	RAL8024	110L. 435 mm	-	930 mm	860 mm

Vaciado / vidage / Emptying / Despejo



Cubeta de acero con agujeros de 5 mm de diámetro zincada electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno. Cuerpo color gris RAL 7011. Cubeta provista de un aro para fijar la bolsa. Boca superior con color específico para cada tipo de residuo: papel, envases, vidrio... Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8.

Corbeille en acier perforé (trous de Ø 5 mm), zingage électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Corps de couleur gris RAL 7011. Anneau pour fixer le sac plastique. Collecteur supérieur avec couleur spécifique pour chaque type de déchet : papiers, plastiques, verre... Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Steel bin with Ø5 mm holes, electro-galvanised by immersion with an epoxy primer coat and an oven-baked polyester coat. Body in grey RAL 7011. The bin is equipped with a ring to hold the bag. Top opening with a specific colour for each type of waste: paper, plastic, glass, etc. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Balde em aço com orifícios de 5 mm de diâmetro, zincado eletrolítico por imersão com imprimação epóxi e pintura poliéster ao forno. Corpo em cinza RAL7011. Balde equipado com um aro para fixar o saco. Boca superior com cor específica para cada tipo de resíduo: papel, cartão, vidro... Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

